


DRP - SAV - 16/10/2015		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	HEYLIGENSTAEDT GmbH	BESTELLNUMMER:	UPGRADE VIBRATION LEVEL
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	209869
ARTIKEL:	DRP5+M.31.3.H.35/48	SERIENNR:	895237
ARTIKELNUMMER:	RX129286-12 RE204074-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun



General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert			
				J0355						O1 50 Cr 50									
	E	720 ⁰ _{-0,15}	Cmm	719,959			P11	105	Cr	105			Ø	B1	181	µm	180,942		
	G	920 ^{+0,3} _{-0,3}	Cmm	920,216			P12	105	Cr	105			Ø	C1	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
//	g	0,055	Cmm	0,036			M	320 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	319,992				D1	8	Cr	8,54		
//	t	0,055	Cmm	0,002			O2	50	Cr	50			Ø	S1	215	Cr	215		
//	u	0,04	Cmm	0,006			P21	105	Cr	105			Ø	Y1	M12	Pg	M12		
//	v	0,055	Cmm	0,002			P22	105	Cr	105									
	W	180	Cmm	180,008		Ø	T	M30	Pg	M30			Ø	B2	181	µm	180,945		
//	w	0,05	Cmm	0,002		ABTRIEBSRITZEL							Ø	C2	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
	X	180	Cmm	180,006		Zahnrad 1				S1315				D2	8	Cr	8,536		
//	x	0,05	Cmm	0,006		Zahnweite (über 3 Zähne)							Ø	S2	215	Cr	215		
	H	360 ^{+0,045} _{-0,045}	Cmm	360,014			G1	62,97 ⁰ _{-0,05}	Cmm	62,93			Ø	Y2	M12	Pg	M12		
//	h	0,03	Cmm	0,022		↗	g1	0,03	Di	0,01						Linie	Steifigkeit		
	A1	442	Cmm	442,76		Zahnrad 2				S1294		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	1076,47					
	L1	157	Cmm	156,843		Zahnweite (über 3 Zähne)							2	1076,47					
	A2	442	Cmm	442,75			G2	62,97 ⁰ _{-0,05}	Cmm	62,93			Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	1248				
	L2	157	Cmm	156,967		↗	g2	0,03	Di	0,02				2	1355				
						Leerlaufdrehmoment						Geräuschpegel							
						Linie 1				3 Nm		@1000 rpm Eintrieb (dB(A))				61,0			
						Linie 2				3 Nm									