

|                                                                                  |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| KRP                                                                              |  |             |  | Page                                                               |  |               |  |  |  |
| Prüfprotokoll                                                                    |  | RX183-006-A |  | 1/2                                                                |  |               |  |  |  |
| KUNDE: AMA GmbH                                                                  |  |             |  | BESTELLNUMMER: KM1397/M3209 AMA                                    |  |               |  |  |  |
| VERTRETER:                                                                       |  |             |  | REDEX AUFTRAGSNR: 209426                                           |  |               |  |  |  |
| ARTIKEL: KRP3+M.61.3.S.28/38                                                     |  |             |  | SERIENNR: 897055                                                   |  |               |  |  |  |
| ARTIKELNUMMER: RX131505-32                                                       |  |             |  | REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX129461-01                           |  |               |  |  |  |
| Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008) |  |             |  | ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:                                    |  | SN: 897055    |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | General tolerance: Js13                                            |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | Automatic / manual coordinate-measuring machine                    |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | Micrometer                                                         |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | Calliper rule                                                      |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | Dial indicator                                                     |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | Plug gauge                                                         |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | GEHÄUSE                                                            |  |               |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | ABTRIEBSRITZEL                                                     |  |               |  |  |  |
| MOTORFLANSCH                                                                     |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Sollwert                                                                         |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Istwert                                                                          |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| K6273                                                                            |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| T0231                                                                            |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Zahnweite (über 3 Zähne)                                                         |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Ø B 131                                                                          |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Ø C 32                                                                           |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| D 5                                                                              |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| S1 165                                                                           |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Y1 M10                                                                           |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Leerlaufdrehmoment                                                               |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Linie 1 0,8 Nm                                                                   |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Geräuschpegel                                                                    |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| @1600 rpm Eintrieb (dB(A)) 62,5                                                  |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) 1 482                                             |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| Radiale Steifigkeit (N/µm) 1 888                                                 |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| BESONDERE ANMERKUNGEN:                                                           |  |             |  | Datum: 21/04/2015                                                  |  | Von: JJ PELLÉ |  |  |  |
|                                                                                  |  |             |  | Version: A                                                         |  |               |  |  |  |
| Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung                          |  |             |  |                                                                    |  |               |  |  |  |
| REDEX ANDANTEX                                                                   |  |             |  | REDEX ANDANTEX                                                     |  |               |  |  |  |
| ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                                            |  |             |  | ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                              |  |               |  |  |  |
| Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr               |  |             |  | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr |  |               |  |  |  |