


DRP		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	HEYLIGENSTAEDT GmbH	BESTELLNUMMER:	1-9028162 HEYLIGENSTAEDT
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	209881
ARTIKEL:	DRP5+M.31.3.H.35/48	SERIENNR:	898029
ARTIKELNUMMER:	RX129286-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun



General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert			
				L3556						O1 50 Cr 50									
	E	720 ^{0 -0,15}	Cmm	719,965			P11	105	Cr	105			Ø	B1	181	µm	180,908		
	G	920 ^{+0,3 -0,3}	Cmm	920,16			P12	105	Cr	105			Ø	C1	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
//	g	0,055	Cmm	0,047			M	320 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	319,914				D1	8	Cr	8,535		
//	t	0,055	Cmm	0,009			O2	50	Cr	50			Ø	S1	215	Cr	215		
//	u	0,04	Cmm	0,003			P21	105	Cr	105			Ø	Y1	M12	Pg	M12		
//	v	0,055	Cmm	0,004			P22	105	Cr	105									
	W	180	Cmm	180,009		Ø	T	M30	Pg	M30			Ø	B2	181	µm	180,9		
//	w	0,05	Cmm	0,003		ABTRIEBSRITZEL							Ø	C2	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
	X	180	Cmm	180,006		Zahnrad 1				P1359				D2	8	Cr	8,532		
//	x	0,05	Cmm	0,001		Zahnweite (über 3 Zähne)							Ø	S2	215	Cr	215		
	H	360 ^{+0,045 -0,045}	Cmm	360,015			G1	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,95			Ø	Y2	M12	Pg	M12		
//	h	0,03	Cmm	0,02		↗	g1	0,03	Di	0,015				Linie	Steifigkeit				
	A1	452	Cmm	452,819		Zahnrad 2				P1353		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	1076,47					
	L1	157	Cmm	157,068		Zahnweite (über 3 Zähne)							2	1076,47					
	A2	452	Cmm	452,786			G2	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,945			Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	1279				
	L2	157	Cmm	157,119		↗	g2	0,03	Di	0,02				2	1437				
						Leerlaufdrehmoment						Geräuschpegel							
						Linie 1				1,5 Nm		@1000 rpm Eintrieb (dB(A))				63,0			
						Linie 2				1,5 Nm									

Datum: 10/12/2015

Von: JJ PELLE

Version: A