

| KRPX           |                        |                              |                            | Seite |  |
|----------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|--|
| Prüfprotokoll  |                        | RX183-007-D                  |                            | 1/2   |  |
| KUNDE:         | REIFENHÄUSER           | BESTELLNUMMER:               | CS450071152-003 REIFENHÄUS |       |  |
| VERTRETER:     | REDEX GmbH             | REDEX AUFTRAGSNR:            | 210181                     |       |  |
| ARTIKEL:       | KRPX4+MX.310.3.H.28/38 | SERIENNR:                    | 898315                     |       |  |
| ARTIKELNUMMER: | RX131679-00            | REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: | RX128581-06                |       |  |

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

| GEHÄUSE  |    |                                     |         | GEHÄUSE  |        |      |                                         | MOTORFLANSCH |         |                                |         |                                       |             |       |  |
|----------|----|-------------------------------------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|-------|--|
| Sollwert |    |                                     | Istwert | Sollwert |        |      | Istwert                                 | Sollwert     |         |                                | Istwert |                                       |             |       |  |
|          |    |                                     | L5192   |          | L1     | 81   | Cr                                      | 81           |         |                                |         |                                       |             |       |  |
|          | Y2 | M8x16                               | Pg      | OK       |        | L2   | 79                                      | Cr           | 79      | Ø                              | B       | 181                                   | µm          | 181   |  |
| Ø        | S2 | 234 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> | Cr      | 234      |        | J    | 185                                     | Cr           | 185     | Ø                              | C       | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm          | 38.04 |  |
|          | A  | 540,5                               | µm      | 541.62   |        | K    | 15                                      | Cr           | 15      |                                | D       | 8                                     | Cr          | 8.46  |  |
|          | E  | 320                                 | Cr      | 320      | 2 x 4Ø | Y4   | M10x13                                  | Pg           | OK      | Ø                              | S1      | 215                                   | Cr          | 215   |  |
|          | O  | 20                                  | Cr      | 20       |        | F1   | 60                                      | Cr           | 60      | Ø                              | Y1      | M12                                   | Pg          | OK    |  |
|          | P1 | 40                                  | Cr      | 40       |        | F2   | 30                                      | Cr           | 30      | Leerlaufdrehmoment             |         |                                       |             |       |  |
|          | P2 | 40                                  | Cr      | 40       | 2 x 1Ø | Y7   | 14                                      | µm           | 14      | Linie 1                        |         | 0,5 Nm                                |             |       |  |
|          | P3 | 40                                  | Cr      | 40       | 2 x 4Ø | Y6   | 22                                      | µm           | 22      |                                |         |                                       |             |       |  |
|          | P4 | 40                                  | Cr      | 40       | 2 x 5Ø | Y5   | 33                                      | µm           | 33      |                                |         |                                       |             |       |  |
|          | T  | 20                                  | Cr      | 20       |        | M H6 | 15 <sup>+0,011</sup> <sub>0</sub>       | Cmm          | 15,002  |                                |         | Linie                                 | Steifigkeit |       |  |
|          | U  | 37                                  | Cr      | 37       | ⊥      | m    | 0,05                                    | Cmm          | 0,012   | Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) |         | 1                                     | 574,81      |       |  |
| 2 x 1Ø   | Y3 | M10x13                              | Pg      | OK       |        | N    | 72,5 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm          | 72,557  | Radiale Steifigkeit (N/µm)     |         | 1                                     | 1213        |       |  |
|          | R  | 255 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Cmm     | 255,127  | A      | W    | 158 <sup>+0,035</sup> <sub>-0,035</sub> | Cmm          | 157,998 |                                |         |                                       |             |       |  |
| ⊙        | r  | 0,1                                 | Cmm     | 0,034    | //     | w    | 0,03                                    | /A           | Cmm     | 0,002                          |         |                                       |             |       |  |

| ABTRIEBSRITZEL           |    |                                    |     |        | Geräuschpegel |  |      |
|--------------------------|----|------------------------------------|-----|--------|---------------|--|------|
|                          |    |                                    |     | R2430  | voir BE       |  | 63,0 |
| Zahnweite (über 3 Zähne) |    |                                    |     |        |               |  |      |
|                          | G1 | 46,9 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 46,885 |               |  |      |
| ↗                        | g1 | 0,022                              | Di  | 0,015  |               |  |      |

Datum: 20/01/2016

Von: JJ PELLE

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

| KRPX                            |  |             |  | Seite |        |
|---------------------------------|--|-------------|--|-------|--------|
| Prüfprotokoll                   |  | RX183-007-D |  | 2/2   |        |
| ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN: |  |             |  | SN:   | 898315 |

|                         |  |     |                                                 |  |    |            |    |               |    |                |    |            |
|-------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|----|------------|----|---------------|----|----------------|----|------------|
| General tolerance: Js13 |  | Cmm | Automatic / manual coordinate-measuring machine |  | µm | Micrometer | Cr | Calliper rule | Di | Dial indicator | Pg | Plug gauge |
|-------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|----|------------|----|---------------|----|----------------|----|------------|