


| KRP                   |                |                                   |                  | Page |  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------|--|
| Scheda di prestazione |                | RX183-006-A                       | 1/2              |      |  |
| CLIENTE:              | MECCANOTECNICA | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 9 MECCANOTECNICA |      |  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l | ORDINE INTERNO:                   | 210408           |      |  |
| DESIGNAZIONE:         | KRP4+R.91.4.H  | NUMERO DI SERIE:                  | 898540           |      |  |
| RIFERIMENTO:          | RX129176-33    | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX129580-06      |      |  |

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 898540



|                         |    |                                        |                                                 |                                 |                            |            |                                    |                    |                           |                |                                           |                                       |        |       |
|-------------------------|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|
| General tolerance: Js13 |    | Cmm                                    | Automatic / manual coordinate-measuring machine |                                 | µm                         | Micrometer | Cr                                 | Calliper rule      | Di                        | Dial indicator | Pg                                        | Plug gauge                            |        |       |
| CASSA ESTERNA           |    |                                        |                                                 | PIGNONE IN USCITA               |                            |            |                                    | FLANGIA DEL MOTORE |                           |                |                                           |                                       |        |       |
| richiesta               |    | misurata                               |                                                 | richiesta                       |                            | misurata   |                                    | richiesta          |                           | misurata       |                                           |                                       |        |       |
|                         |    | K2829                                  |                                                 |                                 |                            | R2427      |                                    |                    |                           | L7613          |                                           |                                       |        |       |
|                         | E1 | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm                                              | 284.98                          | Scostamento (su 3 denti)   |            |                                    |                    | Ø                         | B              | 114,3 <sup>+0,047</sup> <sub>+0,012</sub> | µm                                    | 114.32 |       |
|                         | E2 | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm                                              | 284.965                         |                            | G1         | 46,9 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm                | 46,885                    | Ø              | C                                         | 42 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm     | 42.04 |
| n x H on PCD J          |    | 16 Ø14 on PCD 310                      | Cr                                              | OK                              |                            | g1         | 0,022                              | Di                 | 0,015                     |                | D                                         | 18                                    | Cr     | 18    |
|                         |    |                                        | Cr                                              |                                 |                            |            |                                    |                    | Ø                         | S1             | 200                                       | Cr                                    | 200    |       |
|                         | V  | 414,3                                  | µm                                              | 414.335                         | Coppia in ingresso a vuoto |            |                                    |                    | Ø                         | Y1             | M12                                       | Pg                                    | OK     |       |
|                         | L  | 141                                    | µm                                              | 140.96                          | linea 1                    |            | 1,3 Nm                             |                    | Livello di rumore         |                |                                           |                                       |        |       |
| Ø                       | Q1 | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> | µm                                              | 35.005                          |                            |            |                                    |                    | @1300 rpm entrata (dB(A)) |                |                                           |                                       |        | 66,5  |
| Ø                       | Q2 | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> | µm                                              | 35.005                          |                            |            |                                    |                    |                           |                |                                           |                                       |        |       |
|                         |    |                                        |                                                 | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                            | 1          | 574,81                             |                    |                           |                |                                           |                                       |        |       |
|                         |    |                                        |                                                 | Rigidità radiale (N/µm)         |                            | 1          | 1242                               |                    |                           |                |                                           |                                       |        |       |

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 22/03/2016

Visa: J ONGANER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX  
ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX  
ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr