

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

Página

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

436092 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

210416

DESIGNACIÓN:

DRP2+P.21.4.H

NÚMERO DE SERIE:

898637

REFERENCIA :

RX131434-11

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

898637

Technical drawing of the motor assembly showing front, side, and detail views with dimensions.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR										
requerida				real				requerida				real						
				L5296								M458						
	E	460	⁰ _{-0,05}	Cmm	459,971		O1	30	Cr	30								
	G	560	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,008		P11	75	Cr	75		Ø	B1	180	^{+0,054} _{+0,014} µm 180,025			
							P12	75	Cr	75		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025} µm 38,04			
//	g	0,045		Cmm	0,016		M	210	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	209,914			D1	8	Cr 8,1			
//	t	0,045		Cmm	0,002		O2	30	Cr	30		Ø	S1	215	Cr 215			
//	u	0,03		Cmm	0,003		P21	75	Cr	75		Ø	Y1	M12	Pg M12			
//	v	0,045		Cmm	0,002		P22	75	Cr	75		M464						
	W	115		Cmm	114,998		Ø	T	M16	Pg	M16	Ø	B2	180	^{+0,054} _{+0,014} µm 180,023			
//	w	0,03		Cmm	0,004	PIÑÓN DE SALIDA					Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05				
	X	115		Cmm	115,005	Piñón 1				O0132					D2	8	Cr 8,1	
//	x	0,03		Cmm	0,004	Medida cordal entre 4 dientes									Ø	S2	215	Cr 215
	H	230	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,003		G1	44,27	⁰ _{-0,03} Cmm	44,255		Ø	Y2	M12	Pg M12			
//	h	0,02		Cmm	0,008		g1	0,022	Di	0,01					Línea		Rigidez	
	V1	298		Cmm	298,358	Piñón 2				O0122				Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75		
	L1	85		Cmm	84,864	Medida cordal entre 4 dientes									2	243,75		
	V2	298		Cmm	298,218		G2	44,27	⁰ _{-0,03} Cmm	44,25	Rigidez radial (N/µm)	1	405					
	L2	85		Cmm	85,054		g2	0,022	Di	0,01		2	524					
Ø	Q11/Q12	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,009	Par entrada sin carga								Nivel sonoro				
Ø	Q21/Q22	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,009	Línea 1				0,7 Nm				@2100 rpm entrada (dB(A))	74,0			
						Línea 2				0,7 Nm								

Fecha:

18/04/2016

Revisado:

J ONGANER

Versión:

A

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr