

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	HEYLIGENSTAEDT GmbH	BESTELLNUMMER: 1-9029012 HEYLIGENSTAEDT
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210286
ARTIKEL:	KRPX3+M.21.3.H.28/38	SERIENNR: 898759
ARTIKELNUMMER:	RX131507-11	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898759

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH									
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert								
			M2339			L1			75			Cr			75								
	Y2	M8x15	Pg	OK				L2	70		Cr	70			Ø	B	181		µm	181			
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160		Cr	160			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.035				
	A	399,5	µm	399.78				K	13		Cr	13				D	8		Cr	8.52			
	E	290	Cr	290			2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215			
	O	25	Cr	25				F1	50		Cr	50			Ø	Y1	M12		Pg	OK			
	P1	35	Cr	35				F2	25		Cr	25											
	P2	35	Cr	35			2 x 1Ø	Y7	12		µm	12		Leerlaufdrehmoment									
	P3	35	Cr	35			2 x 4Ø	Y6	17,5		µm	17.5			Linie 1			1,5 Nm					
	P4	35	Cr	35			2 x 5Ø	Y5	26		µm	26											
	T	17	Cr	17				M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12					Linie	Steifigkeit						
	U	32	Cr	32			⊥	m	0,05		Cmm	0,009			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	473,03					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK				N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,493			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1040						
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,137			A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,006												
⊙	r	0,1	Cmm	0,051			//	w	0,03	/A	Cmm	0,003											

ABTRIEBSRITZEL					
					169
Zahnweite (über 3 Zähne)					
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24
	↗	g1	0,022	Di	0,01

Datum: 25/04/2016

Von: J ONGANER

Version: A