

| KRPX                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                               |                      | Página                                | KRPX               |     |                                                 |                                                                    | Página      |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|-------------------------------|----|----------------|----|------------|-------|---------|-----|--------|----|-------|--|----|------|
| Ficha de resultado                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                               |                      | RX183-007-D                           | Ficha de resultado |     |                                                 |                                                                    | RX183-007-D | 2/2        |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                                                                             | IBARMIA INNOVATEK    | REF. PEDIDO:                  | 009221/64808 IBARMIA | INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:  |                    |     |                                                 |                                                                    | SN:         | 898839     |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| DISTRIBUIDOR:                                                                                                                                                                                                                                        |                      | PEDIDO INTERNO:               | 210505               |                                       |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| DESIGNACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                         | KRPX2+M.31.3.H.28/38 | NÚMERO DE SERIE:              | 898839               |                                       |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| REFERENCIA :                                                                                                                                                                                                                                         | RX131478-12          | REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: | RX128581-01          |                                       |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)                                                                                                                                                                          |                      |                               |                      | General tolerance: Js13               |                    | Cmm | Automatic / manual coordinate-measuring machine |                                                                    | µm          | Micrometer | Cr | Calliper rule                 | Di | Dial indicator | Pg | Plug gauge |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | CARCASA                               |                    |     |                                                 | CARCASA                                                            |             |            |    | BRIDA MOTOR                   |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | requerida                             |                    |     |                                                 | requerida                                                          |             |            |    | requerida                     |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | real                                  |                    |     |                                                 | real                                                               |             |            |    | real                          |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | M2474                                 |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | Y2 M6x12 Pg M6x12                     |                    |     |                                                 | L1 60 Cr 60                                                        |             |            |    | Ø B 181 µm 181                |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | Ø S2 165 +0,1 -0,1 Cr 165             |                    |     |                                                 | L2 60 Cr 60                                                        |             |            |    | Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,035 |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | A 332 µm 332                          |                    |     |                                                 | J 130 Cr 130                                                       |             |            |    | Ø D 8 Cr 8,5                  |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | E 240 Cr 240                          |                    |     |                                                 | 2 x 4Ø Y4 M6x12 Pg M6x12                                           |             |            |    | Ø S1 215 Cr 215               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                      | O 15 Cr 15                            |                    |     |                                                 | F1 40 Cr 40                                                        |             |            |    | Ø Y1 M12 Pg M12               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| P1 30 Cr 30                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                               |                      | F2 24 Cr 24                           |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| P2 30 Cr 30                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                               |                      | 2 x 1Ø Y7 10 µm 10                    |                    |     |                                                 | Par entrada sin carga                                              |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| P3 30 Cr 30                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                               |                      | 2 x 4Ø Y6 15,5 µm 15,5                |                    |     |                                                 | Línea 1 0,4 Nm                                                     |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| P4 30 Cr 30                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                               |                      | 2 x 5Ø Y5 24 µm 24                    |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| T 14 Cr 14                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                               |                      | M H6 10 +0,009 0 Cmm 10,006           |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| U 26 Cr 26                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                               |                      | ⊥ m 0,05 +0,1 -0,1 Cmm 0,015          |                    |     |                                                 | Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 243,75                             |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| 2 x 1Ø Y3 M6x12 Pg M6x12                                                                                                                                                                                                                             |                      |                               |                      | N 55 +0,1 -0,1 Cmm 54,982             |                    |     |                                                 | Rigidez radial (N/µm) 1 463                                        |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| R 186 +0,2 +0,1 Cmm 186,155 A                                                                                                                                                                                                                        |                      |                               |                      | W 110 +0,02 -0,02 Cmm 109,995         |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| ⊙ r 0,1 Cmm 0,01                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |                      | // w 0,03 /A Cmm 0,002                |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| <div>PIÑÓN DE SALIDA</div> <div>O0153</div> <div>Medida cordal entre 4 dientes</div> <table><tr><td>G1</td><td>44,27</td><td>0 -0,03</td><td>Cmm</td><td>44,255</td></tr><tr><td>g1</td><td>0,022</td><td></td><td>Di</td><td>0,01</td></tr></table> |                      |                               |                      |                                       |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    | G1         | 44,27 | 0 -0,03 | Cmm | 44,255 | g1 | 0,022 |  | Di | 0,01 |
| G1                                                                                                                                                                                                                                                   | 44,27                | 0 -0,03                       | Cmm                  | 44,255                                |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| g1                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,022                |                               | Di                   | 0,01                                  |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| Fecha: 09/05/2016 Revisado: J ONGANER                                                                                                                                                                                                                |                      |                               |                      |                                       |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| Versión: A                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                               |                      |                                       |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.                                                                                                                                                                                                |                      |                               |                      |                                       |                    |     |                                                 |                                                                    |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| REDEX ANDANTEX                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                               |                      | ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr |                    |     |                                                 | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |
| REDEX ANDANTEX                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                               |                      | ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr |                    |     |                                                 | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr |             |            |    |                               |    |                |    |            |       |         |     |        |    |       |  |    |      |