

DRP

Prüfprotokoll

RX183/015-A

Seite

1/2

KUNDE:

WERKZEUGMASCHINEN

BESTELLNUMMER:

24.02.16 HR WERKZEUGMASCH

VERTRETER:

REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR:

210584

ARTIKEL:

DRP5+MX.217.4.H

SERIENNR:

899275

ARTIKELNUMMER:

RX133435-00


REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX133436-00

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

899275



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH												
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert								
				M3953								L3878								
	E	720	⁰ _{-0,15}	Cmm	720		P11	105	Cr	105		Ø	B1	Ø180G7	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03			
	G	920	^{+0,3} _{-0,3}	Cmm	920,21		P12	105	Cr	105		Ø	C1	Ø38F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05			
//	g	0,055		Cmm	0,02		M	320	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	320,007		D1	8		Cr	8,09			
//	t	0,055		Cmm	0,002		O2	50	Cr	50		Ø	S1	Ø215		Cr	214,95			
//	u	0,04		Cmm	0,01		P21	105	Cr	105		Ø	Y1	4 x M12		Pg	4 X M12			
//	v	0,055		Cmm	0,008		P22	105	Cr	105						L3845				
	W	180		Cmm	179,995		Ø	T	M30	Pg	M30		Ø	B2	Ø180G7	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03		
//	w	0,05		Cmm	0,002	ABTRIEBSRITZEL					Ø	C2	Ø38F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05				
	X	180		Cmm	179,997	Zahnrad 1				P2629					D2	8	Cr	8,09		
//	x	0,05		Cmm	0,003	Zahnweite (über replace Zähne)									Ø	S2	Ø215	Cr	215,03	
	H	360	^{+0,045} _{-0,045}	Cmm	359,992		G1	62,97	⁰ _{-0,05}	Cmm	62,94					Ø	Y2	4 x M12	Pg	4 X M12
//	h	0,03		Cmm	0,009		g1	0,03		Di	0,02							Linie	Steifigkeit	
	A1	504,5		Cmm	504,601	Zahnrad 2				P2643				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	1076,47			
	L1	157		Cmm	157,089	Zahnweite (über replace Zähne)								Radiale Steifigkeit (N/µm)		2	1076,47			
	A2	504,5		Cmm	504,553		G2	62,97	⁰ _{-0,05}	Cmm	62,94					1		1238,50		
	L2	157		Cmm	157,108		g2	0,03		Di	0,01					2		1294,00		
Ø	Q1	Ø30j6	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30	Leerlaufdrehmoment								Geräuschpegel						
Ø	Q2	Ø30j6	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	29,998	Linie 1				0,5 Nm				@1500 rpm Eintrieb (dB(A))						
	Z1	553		Cmm	553,36	Linie 2				0,5 Nm				69,0						
	Z2	553		Cmm	553,36															

Date:

10/10/2016

Visa:

J ONGANER

Version:

A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ANDANTEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ANDANTEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr