

DRP		Seite
Prüfprotokoll	RX183/005-B	1/2
KUNDE:	SHW	BESTELLNUMMER: SHW RV-0011596
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 211435
ARTIKEL:	DRP4+M.31.3.XH	SERIENNR: 899745
ARTIKELNUMMER:	RX131469-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Seite
Prüfprotokoll	RX183/005-B	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899745

General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																																						
GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH																																																																
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert																																																	
					M7089										O1					43					Cr					43																																												
					E					640 ⁰ _{-0,1}					Cmm					639,983										P11					100					Cr					100																													
					G					800 ^{+0,2} _{-0,2}					Cmm					800,111										P12					100					Cr					100																													
//					g					0,05					Cmm					0,029										M					288 ^{+0,1} _{-0,1}					Cmm					288,082																													
//					t					0,05					Cmm					0,004										O2					43					Cr					43																													
//					u					0,035					Cmm					0,004										P21					100					Cr					100																													
//					v					0,05					Cmm					0,001										P22					100					Cr					100																													
					W					160					Cmm					159,99					Ø					T					M24					Pg					M24																													
//					w					0,04					Cmm					0,001					ABTRIEBSRITZEL										Ø					B2					181					µm					180,94																			
					X					160					Cmm					160,001					Zahnrad 1					Q2334					Ø					C2					38 ^{+0,05} _{+0,025}					µm					38,05																			
//					x					0,04					Cmm					0,001					Zahnweite (über 3 Zähne)										Ø					D2					8					Cr					8,52																			
					H					320 ^{+0,04} _{-0,04}					Cmm					319,991					Zahnweite (über 3 Zähne)					Ø					S2					215					Cr					215																								
//					h					0,02					Cmm					0,017					↗					G1					48 ^{-0,132} _{-0,162}					Cmm					47,855					Ø					Y2					M12					Pg					M12				
					A1					394,5					Cmm					395,43					↗					g1					0,022					Di					0,02					Linie					Steifigkeit																			
					L1					120					Cmm					120,1					Zahnrad 2					Q2332					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1					745,99																													
					A2					394,5					Cmm					395,46					Zahnweite (über 3 Zähne)					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					2					745,99																																		
					L2					120					Cmm					120,07					↗					G2					48 ^{-0,132} _{-0,162}					Cmm					47,85					Radiale Steifigkeit (N/µm)					1					1095														
																									↗					g2					0,022					Di					0,01					2					1078																			
Leerlaufdrehmoment															Geräuschpegel																																																											
Linie 1															1,5 Nm															@1300 rpm Eintrieb (dB(A))															67,0																													
Linie 2															1,5 Nm																																																											

Datum: 06/02/2017

Von: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr