

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PIETRO CARNAGHI

RIF. ORDINE CLIENTE:

454 PIETRO CARNAGHI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

212100

DESIGNAZIONE:

KRP4+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

900879

RIFERIMENTO:

RX129176-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129551-01

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

900879



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CASSA ESTERNA  |    |                                        |          |                   | PIGNONE IN USCITA               |    |                                    |           | FLANGIA DEL MOTORE        |    |                                         |           |        |
|----------------|----|----------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|----|------------------------------------|-----------|---------------------------|----|-----------------------------------------|-----------|--------|
| richiesta      |    |                                        | misurata |                   | richiesta                       |    | misurata                           |           | richiesta                 |    | misurata                                |           |        |
|                |    |                                        | K283     |                   |                                 |    | N673                               |           |                           |    | A1267                                   |           |        |
|                | E1 | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm       | 284,95            | Scostamento (su 3 denti)        |    |                                    |           | Ø                         | B  | 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm 180,04 |        |
|                | E2 | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm       | 284,95            |                                 | G1 | 46,9 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm 46,89 | Ø                         | C  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   | µm 38,05  |        |
| n x H on PCD J |    | 16 Ø14 on PCD 310                      | Cr       | 16 Ø14 on PCD 310 |                                 | g1 | 0,022                              | Di 0,01   |                           | D  | 8                                       | Cr 8,11   |        |
|                | V  | 414,3                                  | µm       | 414,07            | Coppia in ingresso a vuoto      |    |                                    |           | Ø                         | S1 | 215                                     | Cr 215    |        |
|                | L  | 141                                    | µm       | 141,18            | linea 1                         |    |                                    |           | 2,2 Nm                    | Ø  | Y1                                      | M12       | Pg M12 |
| Ø              | Q1 | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> | µm       | 35                |                                 |    |                                    |           | Livello di rumore         |    |                                         |           |        |
| Ø              | Q2 | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> | µm       | 35                |                                 |    |                                    |           | @1300 rpm entrata (dB(A)) |    | 70,0                                    |           |        |
|                |    |                                        |          |                   | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |    | 1                                  | 574,81    |                           |    |                                         |           |        |
|                |    |                                        |          |                   | Rigidità radiale (N/µm)         |    | 1                                  | 1333      |                           |    |                                         |           |        |

Date: 09/11/2017

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr