

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER: 248970 DECKEL MAHO

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 211934

ARTIKEL: KRPX2+M.10.3.H.35/48

SERIENNR: 901489

ARTIKELNUMMER: RX131478-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901489



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH										
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert					
					A9546															
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60											
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181					
	A	295	µm	295		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05					
	E	240	Cr	240		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.5					
	O	15	Cr	15	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215					
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	OK					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment										
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5	Linie 1					1 Nm					
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24											
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.005						Linie		Steifigkeit			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.004	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1		243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54.961	Radiale Steifigkeit (N/µm)					1		441			
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.17	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110.004											
⊙	r	0,1	Cmm	0.072	//	w	0,03	/A	Cmm	0.001										

ABTRIEBSRITZEL

N2107

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.25

g1

0,022

Di

0.005

Datum: 13/03/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

KRPX

Seite


Prüfprotokoll

RX183-007-D

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901489



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH										
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert					
					A9546															
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60											
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181					
	A	295	µm	295		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05					
	E	240	Cr	240		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.5					
	O	15	Cr	15	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215					
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	OK					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment										
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5	Linie 1					1 Nm					
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24											
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.005						Linie		Steifigkeit			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.004	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1		243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54.961	Radiale Steifigkeit (N/µm)					1		441			
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.17	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110.004											
⊙	r	0,1	Cmm	0.072	//	w	0,03	/A	Cmm	0.001										

ABTRIEBSRITZEL

N2107

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.25

g1

0,022

Di

0.005

Datum: 13/03/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr