

KRPX - SAV - 31/07/2020

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER: 326947 UPGRADE EVO1 DMG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 215232

ARTIKEL: KRPX2.M1.10.3.H.35/48


SERIENNR: 901616

ARTIKELNUMMER: RX134762-03
RE205862-00

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901616



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH								
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert						
		B7605		L1		60										
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		J	130	Cr	130	Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38,05
	A	295	µm	295,83		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8,5		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment						
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Linie 1		1,2 Nm				
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5							
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14		M H6	10	+0,009 0	Cmm	10,005		Linie	Steifigkeit			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,018	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55	+0,1 -0,1	Cmm	55,051	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	562		
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,163	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm	110,011					
⊙	r	0,1	Cmm	0,033	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001						

ABTRIEBSRITZEL

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27

0
-0,03

Cmm

44,25

g1

0,022

Di

0,01

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))

57,5

Datum: 24/07/2020

Von: P VASLIER

Version: A



Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr