

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

MCM MADAR

RIF. ORDINE CLIENTE:

137 MCM MADAR

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

212832

DESIGNAZIONE:

KRP1+M.31.3.H.22/32

NUMERO DI SERIE:

901953

RIFERIMENTO:

RX129833-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128707-02


Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

901953



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

| CASSA ESTERNA  |  |  |  |  | PIGNONE IN USCITA                   |    |                    |  |  | FLANGIA DEL MOTORE                      |  |                                                  |  |  |                                |  |                                                    |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|-------------------------------------|----|--------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| richiesta      |  |  |  |  | misurata                            |    |                    |  |  | richiesta                               |  |                                                  |  |  | misurata                       |  |                                                    |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  | B2542                               |    |                    |  |  |                                         |  |                                                  |  |  | N2316                          |  |                                                    |  |  |  |  |
| E1             |  |  |  |  | 152h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm | 151.97             |  |  |                                         |  | Scostamento (su 3 denti)                         |  |  |                                |  | Ø B 111 µm 111                                     |  |  |  |  |
| E2             |  |  |  |  | 140h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm | 139.98             |  |  |                                         |  | G1 23,28 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm 23.26 |  |  |                                |  | Ø C 24 <sup>+0,041</sup> <sub>+0,02</sub> µm 24.04 |  |  |  |  |
| n x H on PCD J |  |  |  |  | 12 Ø6,5 on PCD 168                  | Cr | 12 Ø6,5 on PCD 168 |  |  |                                         |  | g1 0,021 Di 0.01                                 |  |  |                                |  | Ø D 8 Cr 8.51                                      |  |  |  |  |
| A              |  |  |  |  | 219.5                               | µm | 219.98             |  |  |                                         |  | Coppia in ingresso a vuoto                       |  |  |                                |  | Ø S1 130 Cr 130                                    |  |  |  |  |
| L              |  |  |  |  | 71                                  | µm | 70.93              |  |  |                                         |  | linea 1 0,2 Nm                                   |  |  |                                |  | Ø Y1 M8 Pg M8                                      |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |                                     |    |                    |  |  | Livello di rumore                       |  |                                                  |  |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) 66.0 |  |                                                    |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |                                     |    |                    |  |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 81,39 |  |                                                  |  |  |                                |  |                                                    |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |                                     |    |                    |  |  | Rigidità radiale (N/µm) 1 330           |  |                                                  |  |  |                                |  |                                                    |  |  |  |  |

Date:

27/06/2018

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr