

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-B	
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER:	531862 DMG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	212971
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32	SERIENNR:	902146
ARTIKELNUMMER:	RX134261-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			M1728		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g1	0,021		Di	0,01
	Zahnrad 2			M1742		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g2	0,021		Di	0,01
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,094


Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-B	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	902146



General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge																																
GEHÄUSE																GEHÄUSE																MOTORFLANSCH															
Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert																					
		B8406		G		W		40		^{+0,025} _{-0,025}		Cmm		40,019		A		Ø		Q1		130 JS6		^{+0,012} _{-0,012}		Cmm		130																			
H	A	175	Cmm	174,985		//	w	0,03	Cmm	0,024		A	Ø	R1	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	μm	32,03		T1	6	Pg	6,029		U1	73 min	Pg	73,05																			
B		510	Cmm	509,988			O2	19	Cmm	19																																					
b		0,5	Cmm	0,045			P11	50	Cmm	50																																					
C		570	Cr	570			P21	50	Cmm	50																																					
E		326	Cr	326			P12	50	Cmm	50																																					
F		338	⁰ _{-0,5}	Cr	337,787		P22	50	Cmm	50																																					
f1		0,5	Cr	0,19		x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21																																					
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33		⊕	w4	0,2	Cr	0,2																																					
G3		170	Cmm	170,009		x5	Y5	2 M12x22	Cr	2 M12x22																																					
//	g3	0,03	Cmm	0,014		x7	Y7	2x2 M10x20	Cr	2x2 M10x20																																					
▱	g	0,03	Cmm	0,013			S7	22	Cr	22																																					
▱	g4	0,03	Cmm	0,011		x8	Y8	2 M8	Cr	2 M8																																					
⊥	g5	0,05	Cmm	0,013		x1	Y1	2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20																																					
H		117,5	Cmm	117,5		at	Z1	45°	Cr	45°																																					
H1		37,5	Cr	37,5		on PCD	S1	165	Cr	165																																					
H2		67	Cr	67		x6	Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8																																					
L		34	^{+0,2} ₀	μm	34,098		J1	18	Cr	18																																					
K21		63,5	Cr	63,5			J2	18	Cr	18																																					
K22		23	Cr	23			K11	63,5	Cr	63,5																																					
Y9		G1/8	Pg	G1/8			K12	23	Cr	23																																					

Datum: 01/10/2018

Von: C DE MIRANDA



Version: B

Geräuschpegel			
@1500 rpm Eintrieb (dB(A))			70,0
Leerlaufdrehmoment			
Linie 1			0,2 Nm
Linie 2			0,2 Nm

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr