

DRPX0		Seite
Prüfprotokoll	RX183/016-B	1/2
KUNDE:	DECKEL MAHO Seebach GmbH	BESTELLNUMMER: 533508 DMG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 214410
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32	SERIENNR: 902152
ARTIKELNUMMER:	RX134261-03 RE299999-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:


ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			M1725		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g1	0,021		Di	0,01
Zahnrad 2						M1727
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g2	0,021		Di	0,02
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,0925

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRPX0		Seite
Prüfprotokoll	RX183/016-B	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:	SN: 902152	
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH						
Sollwert				Istwert				Sollwert			Istwert			Sollwert				Istwert		
				B8405			G		W	40 ^{+0,025 -0,025}	Cmm	40,025	A	Ø	Q1	130 JS6 ^{+0,012 -0,012}	Cmm	129,999		
H		A	175	Cmm	175,002		//	w	0,03		Cmm	0,018	A	Ø	R1	32 F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,025		
		a	0,03	Cmm	0,017			O1	19		Cmm	19			T1	6	Pg	6,009		
		B	510	Cmm	509,982			O2	19		Cmm	19			U1	73 min	Pg	73,54		
≡		b	0,5	Cmm	0,035			P11	50		Cmm	50								
		C	570	Cr	570			P21	50		Cmm	50		Ø	Q2	130 JS6 ^{+0,012 -0,012}	Cmm	130,001		
		E	326	Cr	326			P12	50		Cmm	50		Ø	R2	32 F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,025		
		F	338 ^{0 -0,5}	Cr	337,819			P22	50		Cmm	50			T2	6	Pg	6,022		
≡		f1	0,5	Cr	0,11		x4	Y4	2x3 Ø21		Cmm	2x3 Ø21			U2	73 min	Pg	73,15		
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33		⊕	w4	0,2		Cr	0,2					Linie	Steifigkeit			
	G3	170	Cmm	169,991		x5	Y5	2 M12x22		Cr	2 M12x22	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	40				
//	g3	0,03	Cmm	0,004		x7	Y7	2x2 M10x20		Cr	2x2 M10x20				2	40				
▱	g	0,03	Cmm	0,018			S7	22		Cr	22	Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	138				
▱	g4	0,03	Cmm	0,009		x8	Y8	2 M8		Cr	2 M8				2	131				
⊥	g5	0,05	Cmm	0,005		x1	Y1	2x4 M10x20		Cr	2x4 M10x20									
	H	117,5	Cmm	117,5		at	Z1	45°		Cr	45°	Geräuschpegel								
	H1	37,5	Cr	37,5		on PCD	S1	165		Cr	165		@1500 rpm Eintrieb (dB(A))			65,0				
	H2	67	Cr	67		x6	Y6	2x2 G1/8		Cr	2x2 G1/8									
	L	34 ^{+0,2 0}	µm	34,09			J1	18		Cr	18	Leerlaufdrehmoment								
	K21	63,5	Cr	63,5			J2	18		Cr	18		Linie 1			0,2 Nm				
	K22	23	Cr	23			K11	63,5		Cr	63,5		Linie 2			0,2 Nm				
	Y9	G1/8	Pg	G1/8			K12	23		Cr	23									

Datum: 16/10/2019

Von: P VASLIER

Version: B

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr