

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER:	531862 DMG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	212971
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32	SERIENNR:	902153
ARTIKELNUMMER:	RX134261-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:


ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			M1723		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23.39
		g1	0.021		Di	0.01
	Zahnrad 2			M1733		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23.39
		g2	0.021		Di	0.01
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25.985
		a	9.075		Di	9.0875

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	902153
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			
				B8402		G		W	40	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	40.025	A	Ø	Q1	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130.002
H		A	175	Cmm	175.011		//	w	0,03		Cmm	0.018	A	Ø	R1	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025
		a	0,03	Cmm	0.017			O1	19		Cmm	19			T1	6		Pg	6.003
		B	510	Cmm	509.981			O2	19		Cmm	19			U1	73 min		Pg	73.28
≡		b	0,5	Cmm	0.058			P11	50		Cmm	50							
		C	570	Cr	570			P21	50		Cmm	50		Ø	Q2	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130.001
		E	326	Cr	326			P12	50		Cmm	50		Ø	R2	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025
		F	338	⁰ _{-0,5}	Cr	337.791		P22	50		Cmm	50			T2	6		Pg	6.005
≡		f1	0,5	Cr	0.16	x4	Y4	2x3 Ø21		Cmm	2x3 Ø21			U2	73 min		Pg	73.16	
	x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33	⊕	w4	0,2		Cr	0.2				Linie		Steifigkeit		
		G3	170	Cmm	170.012	x5	Y5	2 M12x22		Cr	2 M12x22	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	40			
//		g3	0,03	Cmm	0.005	x7	Y7	2x2 M10x20		Cr	2x2 M10x20				2	40			
▱		g	0,03	Cmm	0.017			S7	22		Cr	22	Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	149		
▱		g4	0,03	Cmm	0.007	x8	Y8	2 M8		Cr	2M8	2				134			
⊥		g5	0,05	Cmm	0.008	x1	Y1	2x4 M10x20		Cr	2x4 M10x20								
		H	117,5	Cmm	117.5		at	Z1	45°		Cr	45°	Geräuschpegel						
		H1	37,5	Cr	37.5	on PCD	S1	165		Cr	165		@1500 rpm Eintrieb (dB(A))			68.5			
		H2	67	Cr	67		x6	Y6	2x2 G1/8		Cr	2x2 G1/2							
		L	34	^{+0,2} ₀	µm	34,085		J1	18		Cr	18	Leerlaufdrehmoment						
		K21	63,5	Cr	63.5			J2	18		Cr	18		Linie 1			0,2 Nm		
		K22	23	Cr	23			K11	63,5		Cr	63.5		Linie 2			0,2 Nm		
		Y9	G1/8	Pg	G1/8			K12	23		Cr	23							

Datum: 03/08/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: B

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr