

DRPX0

Seite

Prüfprotokoll

RX183/016-B

1/2

KUNDE:

DMG

BESTELLNUMMER:

531862 DMG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:

212971

ARTIKEL:

DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32

SERIENNR:

902154

ARTIKELNUMMER:

RX134261-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL					
	Zahnrad 1			M1738	
Zahnweite (über 3 Zähne)					
		G1	23,466 ^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23.39
		g1	0.021	Di	0.01
	Zahnrad 2			M1739	
Zahnweite (über 3 Zähne)					
		G2	23,466 ^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23.39
		g2	0.021	Di	0.01
Höheneinstellung					
		h0	26	Di	25.985
		a	9.075	Di	9.0925

DRPX0

Seite

Prüfprotokoll


RX183/016-B

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

902154



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH											
Sollwert				Istwert				Sollwert											
				B8403	G					Q1	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130.002						
H	A	175	Cmm	174.985	//	w	0,03	Cmm	0.013	A	Ø	R1	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025				
	a	0,03	Cmm	0.015		O1	19	Cmm	19			T1	6	Pg	6.011				
	B	510	Cmm	509.99		O2	19	Cmm	19			U1	73 min	Pg	73.13				
	b	0,5	Cmm	0.065		P11	50	Cmm	50										
	C	570	Cr	570		P21	50	Cmm	50	Ø	Q2	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130					
	E	326	Cr	326		P12	50	Cmm	50	Ø	R2	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025					
	F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr	337.776		P22	50	Cmm	50		T2	6	Pg	6.034					
	f1	0,5	Cr	0.22	x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21		U2	73 min	Pg	73.22					
	x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33	⊕	w4	0,2	Cr	0.2			Linie	Steifigkeit					
	G3	170	Cmm	169.989	x5	Y5	2 M12x22	Cr	2 M12x22	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	40						
	g3	0,03	Cmm	0.024	x7	Y7	2x2 M10x20	Cr	2x2 M10x20			2	40						
	g	0,03	Cmm	0.015		S7	22	Cr	22	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	138						
	g4	0,03	Cmm	0.01	x8	Y8	2 M8	Cr	2 M8			2	134						
	g5	0,05	Cmm	0.007	x1	Y1	2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20										
	H	117,5	Cmm	117.5	at	Z1	45°	Cr	45°	Geräuschpegel									
	H1	37,5	Cr	37.5	on PCD	S1	165	Cr	165	@1500 rpm Eintrieb (dB(A))		68.5							
	H2	67	Cr	67	x6	Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8										
	L	34 ^{+0,2} ₀	µm	34,12		J1	18	Cr	18	Leerlaufdrehmoment									
	K21	63,5	Cr	63.5		J2	18	Cr	18	Linie 1		0,2 Nm							
	K22	23	Cr	23		K11	63,5	Cr	63.5	Linie 2		0,2 Nm							
	Y9	G1/8	Pg	G1/8		K12	23	Cr	23										

Datum:

03/08/2018

Von:

C DE MIRANDA

Version:

B



Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr