

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

1/2

KUNDE:REIFENHAUSER

BESTELLNUMMER:CS4500174730-003 REIFENHAUSER

VERTRETER:REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR:213562

ARTIKEL:KRP2+M.91.3.H.28/38

SERIENNR:902863

ARTIKELNUMMER:RX128907-33

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX129461-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:902863



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| GEHÄUSE  |                |                                      |    |                  | ABTRIEBSRITZEL           |    |                                     |     | MOTORFLANSCH                   |    |          |                                       |         |       |
|----------|----------------|--------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|--------------------------------|----|----------|---------------------------------------|---------|-------|
| Sollwert |                |                                      |    |                  | Istwert                  |    | Sollwert                            |     | Istwert                        |    | Sollwert |                                       | Istwert |       |
|          |                |                                      |    |                  | B2615                    |    |                                     |     | M4123                          |    |          |                                       |         |       |
|          | E1             | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm | 211,98           | Zahnweite (über 4 Zähne) |    |                                     |     | Ø                              | B  | 131      | µm                                    | 131     |       |
|          | E2             | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm | 199,98           |                          | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 44,255                         | Ø  | C        | 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm      | 32,05 |
|          | n x H on PCD J | 12 Ø9 on PCD 233                     | Cr | 12 Ø9 on PCD 233 |                          | g1 | 0,022                               | Di  | 0,01                           |    | D        | 5                                     | Cr      | 5,5   |
|          | A              | 273                                  | µm | 273,95           | Leerlaufdrehmoment       |    |                                     |     | Ø                              | S1 | 165      | Cr                                    | 165     |       |
|          | L              | 94                                   | µm | 94,02            | Linie 1                  |    |                                     |     | 0,3 Nm                         | Ø  | Y1       | M10                                   | Pg      | M10   |
|          |                |                                      |    |                  |                          |    |                                     |     | Geräuschpegel                  |    |          |                                       |         |       |
|          |                |                                      |    |                  |                          |    |                                     |     | @1600 rpm Eintrieb (dB(A))     |    | 59,0     |                                       |         |       |
|          |                |                                      |    |                  |                          |    |                                     |     | Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) |    | 1        | 243,75                                |         |       |
|          |                |                                      |    |                  |                          |    |                                     |     | Radiale Steifigkeit (N/µm)     |    | 1        | 548                                   |         |       |

Datum:14/02/2019

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr