

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:HEINRICH GEORG GMBH

REDEX GmbH

KRPX2+M.31.3.S.28/38

RX131923-12

BESTELLNUMMER:792980 GEORG

REDEX AUFTRAGSNR:213752

SERIENNR:902940

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX129461-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX


Prüfprotokoll

RX183-007-D

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:902940



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

Y2

M6x12

Pg

M6x12

Ø

S2

165

+0,1
-0,1

Cr

165

A

317

µm

317,81

E

240

Cr

240

O

15

Cr

15

P1

30

Cr

30

P2

30

Cr

30

P3

30

Cr

30

P4

30

Cr

30

T

14

Cr

14

U

26

Cr

26

2 x 1Ø

Y3

M6x12

Pg

M6x12

Ø

R

186

+0,2
+0,1

Cmm

186,16

⊙

r

0,1

Cmm

0,03

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

L1

60

Cr

60

L2

60

Cr

60

J

130

Cr

130

K

11

Cr

11

2 x 4Ø

Y4

M6x12

Pg

M6x12

F1

40

Cr

40

F2

24

Cr

24

2 x 1Ø

Y7

10

µm

10

2 x 4Ø

Y6

15,5

µm

15,5

2 x 5Ø

Y5

24

µm

24

M H6

10

+0,009
0

Cmm

10,007

⊥

m

0,05

Cmm

0,016

2 x 1Ø

N

55

+0,1
-0,1

Cmm

54,922

⊙

W

110

+0,02
-0,02

Cmm

110,006

⊥

w

0,03

/A

Cmm

0,002

MOTORFLANSCH

Sollwert

Istwert

Ø

B

131

µm

131

Ø

C

32

+0,05
+0,025

µm

32,05

Ø

D

5

Cr

5,5

Ø

S1

165

Cr

165

Ø

Y1

M10

Pg

M10

Leerlaufdrehmoment

Linie 1

0,5 Nm

Linie

Steifigkeit

Verdrehsteifigkeit
(Nm/arcmin)

1

243,75

Radiale Steifigkeit
(N/µm)

1

551

ABTRIEBSRITZEL

O2462

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27

0
-0,03

Cmm

44,255

g1

0,022

Di

0,015

Geräuschpegel

@1600 rpm Eintrieb (dB(A))

62,0

Datum:26/02/2019

Von:C DE MIRANDA

Version:A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr