

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE: REIFENHAUSER

BESTELLNUMMER: CS450168359-003 REIFENHAUSER

VERTRETER: REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 213422

ARTIKEL: KRPX4+M.91.3.H.35/48


SERIENNR: 903092

ARTIKELNUMMER: RX131194-33

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-10

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 903092



|                         |                  |                                                 |    |                            |                     |               |    |                                 |          |            |             |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------|---------------------|---------------|----|---------------------------------|----------|------------|-------------|
| General tolerance: Js13 | Cmm              | Automatic / manual coordinate-measuring machine | µm | Micrometer                 | Cr                  | Calliper rule | Di | Dial indicator                  | Pg       | Plug gauge |             |
| GEHÄUSE                 |                  |                                                 |    | GEHÄUSE                    |                     |               |    | MOTORFLANSCH                    |          |            |             |
| Sollwert                |                  | Istwert                                         |    | Sollwert                   |                     | Istwert       |    | Sollwert                        |          | Istwert    |             |
|                         |                  | B9180                                           |    | L1 81                      |                     | Cr 81         |    |                                 |          |            |             |
|                         | Y2 M8x16         | Pg M8x16                                        |    |                            | L2 79               | Cr 79         |    | Ø B 181                         | µm 181   |            |             |
| Ø                       | S2 234 +0,1 -0,1 | Cr 234                                          |    |                            | J 185               | Cr 185        |    | Ø C 38 +0,05 +0,025             | µm 38,05 |            |             |
|                         | A 446            | µm 447,27                                       |    |                            | K 15                | Cr 15         |    | D 8                             | Cr 8,5   |            |             |
|                         | E 320            | Cr 320                                          |    | 2 x 4 Ø Y4 M10x13          | Pg M10x13           |               |    | Ø S1 215                        | Cr 215   |            |             |
|                         | O 20             | Cr 20                                           |    |                            | F1 60               | Cr 60         |    | Ø Y1 M12                        | Pg M12   |            |             |
|                         | P1 40            | Cr 40                                           |    |                            | F2 30               | Cr 30         |    | Leerlaufdrehmoment              |          |            |             |
|                         | P2 40            | Cr 40                                           |    | 2 x 1 Ø Y7 14              | µm 14               |               |    | Linie 1                         |          | 0,5 Nm     |             |
|                         | P3 40            | Cr 40                                           |    | 2 x 4 Ø Y6 22              | µm 22               |               |    |                                 |          |            |             |
|                         | P4 40            | Cr 40                                           |    | 2 x 5 Ø Y5 33              | µm 33               |               |    |                                 |          |            |             |
|                         | T 20             | Cr 20                                           |    |                            | M H6 15 +0,011 0    | Cmm 15,011    |    |                                 |          | Linie      | Steifigkeit |
|                         | U 37             | Cr 37                                           |    | ⊥ m 0,05                   | Cmm 0,014           |               |    | Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)  |          | 1          | 574,81      |
| 2 x 1 Ø                 | Y3 M10x13        | Pg M10x13                                       |    |                            | N 72,5 +0,1 -0,1    | Cmm 72,441    |    | Radiale Steifigkeit (N/µm)      |          | 1          | 990         |
|                         | R 255 +0,2 +0,1  | Cmm 255,189                                     | A  |                            | W 158 +0,035 -0,035 | Cmm 158,005   |    |                                 |          |            |             |
| ⊙                       | r 0,1            | Cmm 0,018                                       |    | // w 0,03                  | /A Cmm 0,001        |               |    |                                 |          |            |             |
|                         |                  |                                                 |    | ABTRIEBSRITZEL             |                     |               |    | Geräuschpegel                   |          |            |             |
|                         |                  |                                                 |    | M2854                      |                     |               |    | @1300 rpm Eintrieb (dB(A)) 65,0 |          |            |             |
|                         |                  |                                                 |    | Zahnweite (über 3 Zähne)   |                     |               |    |                                 |          |            |             |
|                         |                  |                                                 |    | G1 46,9 0 -0,03 Cmm 46,885 |                     |               |    |                                 |          |            |             |
|                         |                  |                                                 |    | g1 0,022 Di 0,02           |                     |               |    |                                 |          |            |             |
| Datum: 28/03/2019       |                  |                                                 |    | Von: C DE MIRANDA          |                     |               |    |                                 |          |            |             |
| Version: A              |                  |                                                 |    |                            |                     |               |    |                                 |          |            |             |

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr