

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE: HEINRICH GEORG

BESTELLNUMMER: 803836 GEORG

VERTRETER: REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 214577

ARTIKEL: KRPX2+M.31.3.S.28/38

SERIENNR: 904021

ARTIKELNUMMER: RX131923-12

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX129461-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 904021



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																					
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH																																							
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert																																					
		C1565		L1 60		Cr 60																																									
	Y2 M6x12	Pg M6x12			L2 60	Cr 60		Ø B 131	µm 131																																						
Ø	S2 165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr 165			J 130	Cr 130		Ø C 32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 32,04																																						
	A 317	µm 317,91			K 11	Cr 11		D 5	Cr 5																																						
	E 240	Cr 240		2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg M6x12		Ø S1 165	Cr 165																																						
	O 15	Cr 15			F1 40	Cr 40		Ø Y1 M10	Pg M10																																						
	P1 30	Cr 30			F2 24	Cr 24		Leerlaufdrehmoment																																							
	P2 30	Cr 30		2 x 1Ø	Y7 10	µm 10		Linie 1		0,3 Nm																																					
	P3 30	Cr 30		2 x 4Ø	Y6 15,5	µm 15,5																																									
	P4 30	Cr 30		2 x 5Ø	Y5 24	µm 24																																									
	T 14	Cr 14			M H6 10 ^{+0,009} ₀	Cmm 10,005			Linie	Steifigkeit																																					
	U 26	Cr 26		⊥	m 0,05	Cmm 0,014		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75																																				
2 x 1Ø	Y3 M6x12	Pg M6x12			N 55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm 54,991		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	559																																				
	R 186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm 186,148	A		W 110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm 110,014																																									
⊙	r 0,1	Cmm 0,032		//	w 0,03	/A Cmm 0,003																																									
				<table><tr><td colspan="4">ABTRIEBSRITZEL</td><td colspan="2">Geräuschpegel</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">N2345</td><td colspan="2">@1600 rpm Eintrieb (dB(A))</td><td colspan="2">62,5</td></tr><tr><td colspan="6">Zahnweite (über 4 Zähne)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>G1 44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm 44,25</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1 0,022</td><td>Di 0,01</td><td colspan="4"></td></tr></table>				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel				N2345		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))		62,5		Zahnweite (über 4 Zähne)									G1 44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm 44,25					↗	g1 0,022	Di 0,01								
ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel																																											
		N2345		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))		62,5																																									
Zahnweite (über 4 Zähne)																																															
	G1 44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm 44,25																																													
↗	g1 0,022	Di 0,01																																													
Datum: 11/12/2019				Von: C DE MIRANDA																																											
Version: A																																															

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr