

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

1/2

KUNDE:

LICON

BESTELLNUMMER:

4500035973

VERTRETER:

REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR:

216485

ARTIKEL:

KRP3+M.17.3.H.28/38

SERIENNR:

906137

ARTIKELNUMMER:

RX129016-41

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX128581-01

KRP

Prüfprotokoll


RX183-006-A

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

906137



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| GEHÄUSE  |                |                                      |    |                     | ABTRIEBSRITZEL           |    |                                     |     |       | MOTORFLANSCH                   |    |                                       |     |        |         |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|----------|----------------|--------------------------------------|----|---------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|-------|--------------------------------|----|---------------------------------------|-----|--------|---------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| Sollwert |                |                                      |    |                     | Istwert                  |    |                                     |     |       | Sollwert                       |    |                                       |     |        | Istwert |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          |                |                                      |    |                     | E3811                    |    |                                     |     |       |                                |    |                                       |     |        | J3456   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          | E1             | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,99              | Zahnweite (über 3 Zähne) |    |                                     |     |       | Ø                              | B  | 181                                   | µm  | 181,02 |         |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          | E2             | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,99              |                          | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 39,23 | Ø                              | C  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm  | 38,03  |         |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          | n x H on PCD J | 16 Ø13,5 on PCD 280                  | Cr | 16 Ø13,5 on PCD 280 |                          | g1 | 0,022                               | Di  | 0,02  |                                | D  | 8                                     | Cr  | 8,41   |         |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          | A              | 328,5                                | µm | 329,21              | Leerlaufdrehmoment       |    |                                     |     |       | Ø                              | S1 | 215                                   | Cr  | 215    |         |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          | L              | 121                                  | µm | 121,03              | Linie 1                  |    |                                     |     |       | 2,7 Nm                         | Ø  | Y1                                    | M12 | Pg     | M12     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          |                |                                      |    |                     |                          |    |                                     |     |       | Geräuschpegel                  |    |                                       |     |        |         |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          |                |                                      |    |                     |                          |    |                                     |     |       | @1600 rpm Eintrieb (dB(A))     |    |                                       |     |        | 67,5    |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|          |                |                                      |    |                     |                          |    |                                     |     |       | Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) |    |                                       |     |        | 1       |  |  |  |  | 473,03 |  |  |  |  |
|          |                |                                      |    |                     |                          |    |                                     |     |       | Radiale Steifigkeit (N/µm)     |    |                                       |     |        | 1       |  |  |  |  | 1012   |  |  |  |  |

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Datum:

23/02/2022

Von:

C DE MIRANDA

Version:

A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com